

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	80 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Hovedlængde L ₁	15 mm
ISO-kode holder	A08F SVXCR/L05
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Midterforskydning L ₃	5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Plattestørrelse	5 mm
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------