

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	113 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
ISO-kode holder	E10H SVXCR/L07
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	12,5 mm
Midterforskydning $L_3$	7 mm
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Halsbredde $L_4$	6,8 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde $L$	100 mm
Hovedlængde $L_1$	32 mm
Nyttedybde $T$	3 mm
Skaft-Ø $D_5$	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------