

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
ISO-kode holder	E10H SVXCR/L07
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde L_1	32 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Halsbredde L_4	6,8 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Mindste forborings-Ø D_{\min}	12,5 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------