

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
ISO-kode holder	E12K SVXCR/L07
Indstillingsvinkel $\kappa$	113 grader
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Midterforskydning $L_3$	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	15,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Samlet længde $L$	125 mm
Udhængslængde $L_1$	96 mm
Nyttedybde $T$	3 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------