

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	113 grader
Hovedlængde L_1	40 mm
Samlet længde L	125 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
ISO-kode holder	E12K SVXCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	15,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Udhængslængde L_1	96 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_5	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------