

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
ISO-kode holder	E16M SVXCR/L07
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Vendepatteskruesæt	269028 27
Plattestørrelse	7 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	128 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	55 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------