

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	113 grader
Spændehøjde L_2	15 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	19,5 mm
Udhængslængde L_1	128 mm
Hovedlængde L_1	55 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	E16M SVXCR/L07
Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------