



## Teleskoperbar finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, kan trækkes trinløst ud, Type: 1/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Artikelklasse	630

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Fiksering sker ved hjælp af fikseringsring. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Trinløs udtrækning fra 414 til 614 mm længde. Reverserbar finfortandet skraldenøgle med 90 tænder. Maks. tilladt moment 1000 Nm.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatses.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 90

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	414 - 614 mm
Antal tænder	90
med trinløs udtrækning	ja
Produkttype	Skralde

