



Trykluftexcentersliber, Type: X31V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079656 X31V
GTIN	616026002920
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcylinger, lavt støjniveau.

Dynorbital-Spirit excentersliber (152 mm) til central udsugning. Dynorbital® Mini Extreme-excentersliber (76 mm).

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Burrelåsslibesliver finder du under nr. 567775 eller 567901.

DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,7 kg
Maks. luftbehov	538 l/min
Udsugningstype	ekstern
Slibetallerken-Ø	76 mm
Producentbetegnelse	MiniExtreme 76 mm

Arbejdsstøj	75 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	8,78 m/s ²
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Afstand	5 mm
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120