

**Garant****Krympepatron med kølekanalboringer, SK 30 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302227 20
GTIN	4062406286026
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Med **kølekanaler** og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Adapter	SK 30 kort

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron