

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 30, Gevind M × nyttelængde L1: M16X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303133 M16X25
GTIN	4062406286125
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 47 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Udvendig Ø D: 29 mm

Nyttelængde L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	29 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm
Gevind M	M16×25
Udragende længde, A-mål	47 mm

Nyttelængde L ₁	25 mm
Udvendig Ø D	29 mm
L ₂	5 mm
Adapter	BT 30
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
	308803 40

Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet
Passer til konus 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308760 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40

Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til
konus 40

308804 40

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til
konus 40

308806 40