

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 30, Gevind M × nyttelængde L1: M8X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303133 M8X25
GTIN	4062406286095
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 47 mm

Borings-Ø  $D_1$ , tolerance IT6: 8,5 mm

Ø  $D_2$ : 13 mm

Udvendig Ø D: 15 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 25 mm

$L_2$ : 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

$L_2$	5 mm
Ø $D_2$	13 mm
Udvendig Ø D	15 mm
Borings-Ø $D_1$ , tolerance IT6	8,5 mm

Gevind M	M8x25
Udragende længde, A-mål	47 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
Adapter	BT 30
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40