

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,2 mm
Samlet længde L	80 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 26
ISO-kode holder	E08F SV95CR/L05
Midterforskydning L ₃	5 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------