

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E08F SVVCR/L05
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	10,2 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Halsbredde L ₄	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Midterforskydning L ₃	5,5 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Plattestørrelse	5 mm
Nyttedybde T	3,5 mm
Skaft-Ø D ₅	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------