

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	5 mm
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Mindste forborings-Ø D_{min}	9,2 mm
ISO-kode holder	E08F SVXCR/L05
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Hovedlængde L_1	26 mm
Plattestørrelse	5 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Halsbredde L_4	6 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_5	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------