

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
ISO-kode holder	E08F SV95CR/L05
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Midterforskydning $L_3$	5 mm
Plattestørrelse	5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Samlet længde $L$	80 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Nyttedybde $T$	3 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------