

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	26 mm
Midterforskydning $L_3$	5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Indstillingsvinkel $\kappa$	113 grader
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Samlet længde $L$	80 mm
ISO-kode holder	E08F SVXCR/L05
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	9,2 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Nyttedybde $T$	3 mm
Skaft-Ø $D_5$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------