

Garant GRIDLINE

**Indsatssortiment, 36×20G, Type: 50/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950410 50/3
GTIN	4062406286569
Artikelklasse	9GB

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×20G.

**Passer til:**

Skuffe 36×20G.

**Indhold:**

Trug 1K nr. 951415: 2 × str. 6×6/4; 1 × str. 6×8/4; 4 × str. 6×6/3; 6 × str. 6×6/2; 3 × str. 6×8/2; 2 × str. 6×8/3

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 2 × str. C; 2 × str. B; 2 × str. A

**Teknisk beskrivelse**

passer til skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Passer til skuffer, nyttebredde	900 mm
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm

Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Passer til skuffer, nytte dybde	500 mm
Indsatser, højde	25 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	36
Materiale	Kunststof
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Højde	25 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	36
Bredde	900 mm
Dybde	500 mm
Vægt	1,868 kg
Produktnavnsegenskab	36x20G
Produkttype	Skuffeindsats

## Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/2	951415 6X6/2
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/2	951415 6X8/2
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A	951275 A