

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 46×24G, Type: 50/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader. Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 46×24G.

Passer til:

Skuffe 46×24G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 9 × str. 6×8/4; 9 × str. 6×8/3; 3 × str. 6×8/2; 6 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 4 × str. C; 3 × str. B; 1 × str. A

Teknisk beskrivelse

Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G	24

Indsatser, højde	25 mm
Passer til skuffer, nyttebredde	1150 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	46
Passer til skuffer, nytte dybde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	46×24
Materiale	Kunststof
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde i G	24
Dybde	600 mm
Højde	25 mm
Bredde	1150 mm
Bredde i G	36
Vægt	2,901 kg
Produktnavnsegenskab	46×24G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/2	951415 6X8/2
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A	951275 A
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1