

Garant**Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 150 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412780 150
GTIN	4062406286712
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP67 med **Bluetooth**. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal**. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.

Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS.

Fordel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Fordelene ved overførsel med Bluetooth:

- **Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.**
- **Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.**
- **Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.**
- **Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Emballage: Stabil boks

Norm: DIN 862
 Reverserbar aflæsning: mm / tomme
 Dybdemål: flad
 Beskyttelsesklasse IP: IP 67
 Trådløs anvendelse: HCT Mobile App
 Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device)
 Aflæsning: 0,01 mm
 Aflæsning: 0,0005 tommer
 Fejlgrænse: 0,03 mm
 Kæbelængde: 40 mm
 Trådløs anvendelse: HCT Mobile App
 Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device)

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Kæbelængde	40 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,03 mm
Dybdemål	flad
Automatisk slukning	ja
Norm	DIN 862
Batteritype	Knapcelle
Serie	HCT
Standby-aktivering	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011050 200
Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011030 200
Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B