

Garant**Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 300 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412780 300
GTIN	4062406286736
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP67 med **Bluetooth**. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal**. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.

Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS. uden dybdemål

Fordel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Fordelene ved overførsel med Bluetooth:

- **Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.**
- **Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.**
- **Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.**
- **Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Norm:

iht. fabriksstandard.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.
 Emballage: Stabil boks
 Norm: Fabriksstandard
 Reverserbar aflæsning: mm / tomme
 Beskyttelsesklasse IP: IP 67
 Trådløs anvendelse: HCT Mobile App
 Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device)
 Kalibrering: A1
 Aflæsning: 0,01 mm
 Aflæsning: 0,0005 tommer
 Fejlgrænse: 0,03 mm
 Kæbelængde: 65 mm
 Trådløs anvendelse: HCT Mobile App
 Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device)

Teknisk beskrivelse

Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Batteritype	Knapcelle
Måleområde	0 - 300 mm
Norm	Fabriksstandard
Automatisk slukning	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Standby-aktivering	ja
Fejlgrænse	0,03 mm
Kæbelængde	65 mm
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	011030 300
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	011050 300
Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeleholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B