

Garant**Digital dybdeskydelære HCT IP67 med Bluetooth®, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418684 150
GTIN	4062406286750
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Udførelse **med Bluetooth**. Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS.

Fordel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Fordelene ved overførsel med Bluetooth:

- **Enkel dataoverførsel:** Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
- **Bevægelsesfrihed:** Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
- **Mobilitet:** Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
- **Sikker dataoverførsel:** Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Fejlgrænse	0,03 mm
Brolængde	100 mm
Interface	Bluetooth®-interface
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 150 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Serie	HCT
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Automatisk slukning	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/418684-150>
