

**Garant****ZCMX 060204, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø  $D_c$ : 12 mm

Type: HBZ025

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	PVD
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060204
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Type	HBZ025
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning