

Garant**ZCMX 10T308, Type: HBZ035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c : 20 mm

Type: HBZ035

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	PVD
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Type	HBZ035
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning