

Garant**ZCMX 10T308, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c: 20 mm

Type: HBZ025

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Belægning	PVD
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBZ025
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning