

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
178X23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570150 178X23
GTIN	4017359004906
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	178 mm
Børstebredde	22 mm
Besætningslængde H ₁	37 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Borings-Ø d ₁	50 mm
Produkttype	Renseskive