

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 178X23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

570200 178X23

GTIN

4017359004944

Artikelklasse

57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**Besætningslængde H<sub>1</sub>

37 mm

Reduceringsring-Ø

12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Børstebredde

22 mm

Børste-Ø D<sub>1</sub>

178 mm

maks. omdrejningstal

6000 min<sup>-1</sup>

Borings-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Produkttype	Renseskive