

Garant**GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208158 8
GTIN	4062406288242
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Afgrater, der er specielt udviklet til **bearbejdning af hårde emner**. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.

Tolerance: **Mål S = ±0,2 mm.**

Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.

Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-**spiralvinkel.**

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning.**

Teknisk beskrivelse

Serie	Diabolo
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal tænder Z	6
Skær-Ø D _c	8 mm
Samlet længde L	63 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Mål S	5,6 mm
Fasefræsning	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Tilspænding f _z i stål < 60 HRC	0,04 mm

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. Ø	h6
Spiralvinkel	35 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	35 m/min	H
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------