

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Ståltråd, bølget 0,15 mm, Børste-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	577980 12
GTIN	4017359004289
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffe, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	12 mm
Samlet længde L	115 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Adapter	Gevindnippel
Børstetykkelse	0,15 mm
Produkttype	Rørbørste

Tilbehør

Kunststofgreb til rørbørster med M6-gevindnippel Gevind M6	577995 M6
	577990 M6

Gvindadapter M6, indvendigt gevindskæft-Ø 6 mm
Gvind M6

Forlænger til rørbørster med M6-gevindnippel Gvind M6

577993 M6