

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Ståltråd, bølget 0,15 mm, Børste-Ø: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 577980 16 |
| GTIN | 4017359004340 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffe, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------|
| Børste-Ø D ₁ | 16 mm |
| Samlet længde L | 115 mm |
| Besætningsmateriale | Ståltråd |
| Adapter | Gevindnippel |
| Børstetykkelse | 0,15 mm |
| Produkttype | Rørbørste |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Kunststofgreb til rørbørster med M6-gevindnippel Gevind M6 | 577995 M6 |
| | 577990 M6 |

Gvindadapter M6, indvendigt gevindskæft-Ø 6 mm
Gvind M6

Forlænger til rørbørster med M6-gevindnippel Gvind M6

577993 M6