

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Messingtråd, bølget 0,15 mm, Børste-Ø: 8mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 577985 8      |
| GTIN                | 4017359004418 |
| Artikelklasse       | 57L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

**Anvendelse:**

Til rengøring af rør, gitre, muffe, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).

**Teknisk beskrivelse**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Børste-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm         |
| Samlet længde L         | 115 mm       |
| Besætningsmateriale     | Messingtråd  |
| Adapter                 | Gevindnippel |
| Børstetykkelse          | 0,15 mm      |
| Produkttype             | Rørbørste    |

**Tilbehør**

|  |           |
|--|-----------|
| Gevindadapter M6, indvendigt gevindskæft-Ø 6 mm<br>Gevind M6 | 577990 M6 |
| Forlænger til rørbørster med M6-gevindnippel<br>Gevind M6    | 577993 M6 |

Kunststofgreb til rørbørster med M6-gevindnippel Gevind  
M6

---

577995 M6