

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Messingtråd, bølget 0,15 mm, Børste-Ø: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	577985 20
GTIN	4017359012826
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

**Anvendelse:**

Til rengøring af rør, gitre, muffe, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Besætningsmateriale	Messingtråd
Adapter	Gevindnippel
Børstetykkelse	0,15 mm
Produkttype	Rørbørste

**Tilbehør**

Forlænger til rørbørster med M6-gevindnippel Gevind M6	577993 M6
Kunststofgreb til rørbørster med M6-gevindnippel Gevind M6	577995 M6
	577990 M6

Gvindadapter M6, indvendigt gevindskaf $\varnothing$  6 mm  
Gvind M6

---