

**Bøjlevogn, Type: 1200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919811 1200
GTIN	4017976012001
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	125 mm
Vægt	14 kg
Læssefladehøjde	206 mm
Materiale, hjul	TPE
Bæreevne	250 kg

Type	1200
Højde	910 mm
Bredde	1100 mm
Læssefladedybde	450 mm
Læssefladebredde	850 mm
Dybde	450 mm
Produkttype	Bøjlevogn