

**Kopbørste X-LOCK, ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø: 60X-LOCKmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Artikelklasse	55V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Med **X-LOCK** hurtigspændesystem til hurtig skift af børster uden brug af værktøj.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Børstetykkelse	0,3 mm
Serie	X-LOCK
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

