

**Bøjlevogn, Type: 1202****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919811 1202
GTIN	4017976012025
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Vægt	19 kg
Type	1202
Dybde	600 mm
Bæreevne	250 kg
Materiale, hjul	TPE

Læssefladehøjde	206 mm
Højde	910 mm
Bredde	1250 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Hjul-Ø	125 mm
Læssefladedybde	600 mm
Produkttype	Bøjlevogn