


**Garant****Lamelslibevalse, lærred (CER), Ø 100× 100 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568463 60
GTIN	4062406287078
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Vifteformet lamelplacering af slibelærredet** omkring slibevalsens akse. Standardmål **Ø100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

**Anvendelse:**

**Keramiske korn (CER)** ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

**Bemærk:**

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddelunderlag	Tekstil
Korn	60
Anbefalet omdrejningstal	3700 min <sup>-1</sup>
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Borings-Ø	19 mm
Produkttype	Lamelslibevalse, lærred, slidset

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		