

**Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg, Type: 12497****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919865 12497
GTIN	4017976112497
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejet stålør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	1200 kg
Bredde	910 mm
Vægt	54 kg
Læssefladehøjde, nederst	283 mm

Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	700 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	500 kg
Højde	925 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladebredde	700 mm
Type	12497
Produkttype	Bordvogne