




## Etagevogn med 3-sidede rørstivere og 4 lastflader, Type: 8312-1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Artikelklasse	96F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. En langsides væg med rørstivere til ophængning. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Højdeindstilling i intervaller: 100 mm

Højde: 1800 mm

Bredde: 1169 mm

Dybde: 730 mm

Læssefladebredde: 1000 mm

Læssefladedybde: 700 mm

Læssefladehøjde 1: 269 mm

## Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	200 mm
Dybde	730 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Læssefladehøjde 1	269 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1169 mm
Læssefladehøjde 2	669 mm
Læssefladehøjde 3	1069 mm
Bæreevne i alt	600 kg
Læssefladehøjde 4	1469 mm
Højde	1800 mm
Læssefladedybde	700 mm
Vægt	95 kg
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Produkttype	Etagevogn