



Kassevogn med stålpladevægge, med 5 lastflader, Type: 5493



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919883 5493
GTIN	4017976019192
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Endevægge, langside, hængslet låge og tag beklædt med forzinket stålplade, 1 mm tyk. Dobbeltfløjdør i vinkelstål med skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde af sandwichplader og dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	780 mm
Læssefladehøjde 1	292 mm
Læssefladehøjde 2	582 mm

Dybde	845 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladehøjde 4	1182 mm
Bæreevne i alt	750 kg
Bredde	1370 mm
Læssefladehøjde 3	882 mm
Læssefladehøjde 5	1482 mm
Vægt	199 kg
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Læssefladebredde	1200 mm
Materiale, hjul	TPE
Højde	1792 mm
Højdeindstilling i intervaller	100
Produkttype	Kassevogn