



Kassevogn med stålpladevægge, med 5 lastflader, Type: 5492



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919883 5492
GTIN	4017976019185
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Endevægge, langside, hængslet låge og tag beklædt med forzinket stålplade, 1 mm tyk. Dobbeltfløjdør i vinkelstål med skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde af sandwichplader og dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Læssefladehøjde 3	882 mm
Bæreevne i alt	750 kg
Læssefladehøjde 5	1482 mm

Læssefladehøjde 2	582 mm
Læssefladehøjde 4	1182 mm
Vægt	162 kg
Læssefladehøjde 1	292 mm
Læssefladedybde	680 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Dybde	745 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Bredde	1170 mm
Højde	1792 mm
Materiale, hjul	TPE
Hjul-Ø	200 mm
Højdeindstilling i intervaller	100
Produkttype	Kassevogn