



Digital skydelære TESA-CAL IP67, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412760 200
GTIN	7630041148657
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand. Komplet beskyttelse mod væske. Med drivrulle.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 200 mm
Drivrulle	ja
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,01 mm
Kæbelængde	50 mm

Automatisk slukning	ja
Standby-aktivering	ja
Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Driftstid	12000 timer
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------