



## Digital skydelære TESA-CAL IP67, Måleområde: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412760 150
GTIN	7630041148633
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand. Komplet beskyttelse mod væske.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Driftstid	12000 timer
Norm	ISO 13385

Automatisk slukning	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	A1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Kæbelængde	40 mm
Standby-aktivering	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------