



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Maskinrepos med højdeindstilling, mobilt, Antal trin inkl. platform: 1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966205 1
GTIN	4031405304147
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil aluminiumskonstruktion med 2 fødder, der kan klappes op til tre forskellige arbejds højder (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Trinsikker overflade vha. silketrykplade, tilstrækkelig plads til to personer og værktøj, ståflade 1,7 × 0,6 m. 65 mm dybe, riflede trin til sikker op- og nedstigning. Med hjul til let flytning. Skridfaste kunststofsko. Maks. belastning 300 kg. Let transport med transportmål (BxDxH i m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Trin
Vægt	24,5 kg
Sprosse-/trindybde	65 mm
Grundareal, dybde	0,73 m
Platformhøjde uden gelænder	0,25 m
Platformhøjde uden gelænder	0,48 m
Platformhøjde uden gelænder	0,73 m
Grundareal, bredde	1,71 m
Grundareal, bredde	2 m

Grundareal, bredde	2,2 m
Arbejdshøjde ca.	2,25 m
Arbejdshøjde ca.	2,5 m
Arbejdshøjde ca.	2,75 m
Hjul	ja
Højdeindstillelig	ja
Stigeteknik, bærevne	300 kg
Produkttype	Arbejdsrepos