

HEDI

Mobil LED-projektør, 230 V, Effektförbruk: 150W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081211 150
GTIN	4003644022489
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Trykstøbt aluminiumshus med aluminiumsreflektor og lyskilde. Tænd/sluk-kontakt på kabinettet. SMD-LED-lygte til mobil anvendelse med robust stativ (komplet beskyttelse).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	230 V
Lysnet	16500 lm
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Vægt	8300 g
Tilslutningskabel, længde	5 m
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen

Samlet længde	430 mm
Totalbredde	310 mm
Samlet højde	430 mm
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Lampe