

Garant GRIDLINE

Værkstedsvogn XL ToolCar, 20×20G, Antal skuffer: 6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914590 6
GTIN	4062406294847
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvognen XL ToolCar med dybde 600 mm, med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånende **GARANT GridLine-måtte**. Det er muligt at udskifte hylden nemt med andre arbejdsplader (f.eks. bambus). Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne.

Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner. Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer, Ø 200 mm, med TPU-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremsere til hjul og drejekrans.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 125.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951520 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951570 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:
 Slidskantlister nr. 951570 str. 75; str. 125 og str. 200;
 gitterskillevægge nr. 951520 str. 75; str. 125 og str. 200;
 stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

Teknisk beskrivelse

Højde	1080 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Serie	ToolCar
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttebredde i G	20
Bredde	820 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Dybde	630 mm
Vægt	111 kg
Maks. bæreevne, i alt	600 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

GitterskillevæggeDybde 20G Passer til skuffefronthøjde
125 mm

951520 125

GitterskillevæggeDybde 20G Passer til skuffefronthøjde 75
mm

951520 75