

Garant GRIDLINE

**Værkstedsvogn XL ToolCar, 20×20G, Antal skuffer: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914590 8
GTIN	4062406294861
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værkstedsvognen XL ToolCar med dybde 600 mm, med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånende **GARANT GridLine-måtte**. Det er muligt at udskifte hylden nemt med andre arbejdsplader (f.eks. bambus). Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne.

Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner. Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer, Ø 200 mm, med TPU-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejkrans.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

**Leveringsomfang:**

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951520 str. 125.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

**Bemærk:**

Skuffedeler nr. 951520 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951570 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:  
 Slidskantlister nr. 951570 str. 75 og str. 125;  
 gitterskillevægge nr. 951520 str. 75 og str. 125;  
 stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75 og nr. 951731 – 951821 str. 125.

## Teknisk beskrivelse

Serie	ToolCar
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Vægt	125,5 kg
Maks. bæreevne, i alt	600 kg
Bredde	820 mm
Dybde	630 mm
Antal skuffer	8
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	1080 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

## Tilbehør

951520 125

GitterskillevæggeDybde 20G Passer til skuffefronthøjde  
125 mm

GitterskillevæggeDybde 20G Passer til skuffefronthøjde 75  
mm

951520 75