

Garant**Mekanikerhandsker Hybrid, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094005 8
GTIN	4062406295493
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, men meget fleksible mekanikerhandsker til grove aktiviteter og håndtering af tunge genstande, der er svære at håndtere. Den indvendige håndflade består af yderst slidstærkt kunstlæder. Derudover afbøder et polstret område stød og slag og skåner dermed hånden yderligere. Håndryggen er elastisk og samtidigt åndbar for at sikre den størst mulige komfort. Handskernes pegefinger er egnet til betjening af touchscreens. Således kan man f.eks. bruge en smartphone, uden at tage handsken af.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Universalhandsker
Handskestørrelse	8
Beskyttelseskategori	Kategori II

Indhold	1
Tørring	Lufttørring
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Burrelukning
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
EN 388	4111X
Bæremateriale	Kunslæder/Spandex
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	T
Produkttype	Universalhandsker