

**Garant****Gittervogn TG9 med 5 lastflader, Type: TG98****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplader** med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 40 mm. Opklappeligt greb i siden med 2K-Haptoprene-kappe muliggør en meget bred lågeåbningsvinkel. Med 2 faste hjul og 2 styrehjul med kuglelejer (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke efterlader spor, Ø 200 mm. Kan låses centralt med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtilbehør:**

Ekstra hylde nr. 918578.

**Lakering:**

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Bæreevne pr. indlægshylde	95 kg
---------------------------	-------

Bæreevne i alt	500 kg
Dybde	810 mm
Højde	1835 mm
Læssefladebredde	1200 mm
Læssefladedybde	800 mm
Vægt	179 kg
Bredde	1400 mm
Hjul-Ø	200 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	40
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Kassevogn

---

## Tilbehør

Mellemhylde til gittervogn TG9 til ophængning Læssefladedybde 800 mm	918578 800
---	------------