

Garant**Gittervogn TG9 med 5 lastflader, Type: TG96****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Artikelklasse	9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, platform af **træplader** med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 40 mm. Opklappeligt greb i siden med 2K-Haptoprene-kappe muliggør en meget bred lågeåbningsvinkel. Med 2 faste hjul og 2 styrehjul med kuglelejer (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke efterlader spor, Ø 200 mm. Kan låses centralt med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Norm:

EN 1757-3

Specialtilbehør:

Ekstra hylde nr. 918578.

Lakering:

Sølvfarvet, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	700 mm
-----------------	--------

Bæreevne i alt	500 kg
Vægt	136 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	85 kg
Højde	1835 mm
Bredde	1200 mm
Hjul-Ø	200 mm
Dybde	710 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	40
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Kassevogn

Tilbehør

Mellemhylde til gittervogn TG9 til ophængning Læssefladedybde 700 mm	918578 700
---	------------