



Kerneboremaskine, Type: MAB155



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- **Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.**
- **Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.**
- **Oliebadsdrev.**

Bemærk:

- **Kernebør finder du under nr. 118780 til 118825.**
- **Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.**
- **Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.**

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: MAB 155

Effektforbrug: 1050 W

maks. omdrejningstal: 320 min⁻¹

Maks. kernebor-Ø i stål: 35 mm

Boreddybde: 30 mm

Længde, magnetfod: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Længde, magnetfod	80 mm
Boreddybde	30 mm

Effektforbrug	1050 W
Arbejdsslag	39 mm
Bredde, magnetfod	160 mm
Producentbetegnelse	MAB 155
Vægt	11 kg
maks. omdrejningstal	320 min ⁻¹
Maks. kernebor-Ø i stål	35 mm
Netspænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine